

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X40



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01200.060.040                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351141722                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492024909                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M6                      |
| Lengte               | 40 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

### Technische tekening

