



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X80

Artikelnummer	01200.060.080
Merk	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technische tekening

