

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X120



Artikel nummer 01200.060.120

Merk -

UBB 950351142977

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025043

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	120
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Technische tekening

