FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X140

Artikelnummer	01200.060.140
Merk	-
UBB	952351072816
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025081
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1
s	10

Technische tekening

