

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X45



Artikelnummer	01200.070.045
Merk	-
UBB	950351143397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025142
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	45
P	1
s	11

Technische tekening

