

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X50



Artikelnummer	01200.070.050
Merk	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Technische tekening

