

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X40/S=17



Artikel nummer	01200.100.040
Merk	-
UBB	950351145863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025432
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	40
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	17

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische tekening

