

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X45/S=17



Artikelnummer 01200.100.045

Merk -

UBB 950351145947

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025456

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M10                     |
| Lengte               | 45 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 32  |
| b (min.): $L \geq 200$ mm          | 45  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 26  |
| d-D                                | M10 |
| k                                  | 6.4 |
| L (mm)                             | 45  |
| P                                  | 1.5 |
| s                                  | 17  |

### Technische tekening

