

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X55



Artikelnummer	01200.100.056
Merk	-
UBB	952351613049
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025500
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	16

Technische tekening

