

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70/S=17



Artikelnummer	01200.100.070
Merk	-
UBB	950351146440
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025555
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Technische tekening

