



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X70

Artikelnummer	01200.100.071
Merk	-
UBB	952351613387
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025562
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	16

Technische tekening

