FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X200/S=17

Artikelnummer	01200.100.200
Merk	-
UBB	950351147760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025791
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Technische tekening

