

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X210/S=17



Artikelnummer	01200.100.210
Merk	-
UBB	955351314609
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753549
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	210 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	210
P	1.5
s	17

Technische tekening

