

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X240/S=17



Artikelnummer	01200.100.240
Merk	-
UBB	955351314781
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753556
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	240
P	1.5
s	17

Technische tekening

