



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X40/S=19

Artikelnummer	01200.120.040
Merk	-
UBB	500621729655
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503556
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

