

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X50/S=19



Artikel nummer 01200.120.050

Merk -

UBB 950351148008

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025852

PKG. van 100 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19

### Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Technische tekening

