


## Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X110



Artikel nummer	01210.240.110
Merk	-
UBB	952351327764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032010
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L) (mm)	110
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

k	15
P	3
s	36

### Technische tekening

