




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X140

Artikelnummer	01210.270.140
Merk	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technische tekening

