




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X80

Artikelnummer	01210.360.080
Merk	-
UBB	950351085218
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032423
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	80
P	4
s	55

Technische tekening

