

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X50

Artikelnummer	01220.040.050
Merk	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Technische tekening

