

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X50



Artikel nummer	01220.060.050
Merk	-
UBB	950351167065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033116
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

### Technische tekening

