

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X100



Artikel nummer	01220.060.100
Merk	-
UBB	952351308533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033185
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	100
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Technische tekening

