

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X45/ S=17

Artikelnummer	01220.100.045
Merk	-
UBB	950351168212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033482
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technische tekening

