

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X60/ S=19



Artikel nummer	01220.120.060
Merk	-
UBB	950351169467
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033765
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	60
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Technische tekening

