

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X180/ S=19

Artikelnummer	01220.120.180
Merk	-
UBB	952351982238
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033901
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Technische tekening

