

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X70/ S=22



Artikel nummer	01220.140.070
Merk	-
UBB	950351170275
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034014
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	70
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22

### Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Technische tekening

