


## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X200/ S=22



Artikel nummer	01220.140.200
Merk	-
UBB	954351335250
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034137
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	200
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22

### Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	40
b (min.): $L > 200\text{mm}$	53
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	34
k	8.8
P	2
s	22

### Technische tekening

