

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X100



Artikel nummer	01220.200.100
Merk	-
UBB	950351171919
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034588
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	100
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Technische tekening

