

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X90



Artikel nummer	01220.240.090
Merk	-
UBB	950351172412
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034939
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L) (mm)	90
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15
P	3
s	36

### Technische tekening

