

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X110

Artikelnummer	01220.240.110
Merk	-
UBB	952351982808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034953
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Technische tekening

