

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X140

Artikelnummer 01220.240.140

Merk -

UBB 950351172743

UNSPSC 31161620

EAN 8715492034984

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

Technische tekening

