

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X180

Artikelnummer 01220.240.180

Merk -

UBB 953351786793

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035028

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technische tekening

