

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X120

Artikelnummer 01220.270.120

Merk -

UBB 954351293749

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035134

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Technische tekening

