

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X140

Artikelnummer	01220.270.140
Merk	-
UBB	953351868138
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035158
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technische tekening

