
FABORY



Boutset voor constructie EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M12X75

Artikelnummer	01222.120.075
Merk	-
UBB	500613343689
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441308
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde

Standaarden

EN	15048
ISO	4014/4032

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast.Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt.Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk.De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048.Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos.Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische tekening

