


Boutset voor constructie EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M12X90



Artikel nummer	01222.120.090
Merk	-
UBB	500574452024
UNSPSC	31161620
EAN	8715494305846
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	90

Standaarden

ISO	4014/4032
EN	15048

Remarks	Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met
---------	---

'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'S' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos.

Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	18

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische tekening

