FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35

Artikelnummer	01226.060.035
Merk	-
UBB	500571899581
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282390
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	35

Technische tekening



P	1
s	10