

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X180

Artikelnummer	01226.160.180
Merk	-
UBB	500571904779
UNSPSC	31161620
EAN	8715494287883
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 180

P 2

s 24