FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd |8| M24

Artikelnummer	01326.240.001
Merk	-
UBB	951355342464
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407177
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

