

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X140

Artikelnummer	01400.100.141
Merk	-
UBB	952351090487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408389
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	16

