

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X60/S=19

Artikelnummer	01400.120.060
Merk	-
UBB	950351190562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408501
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

