FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X110

Artikelnummer	01400.180.110
Merk	-
UBB	950351193798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408914
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	110
P	2.5
s	27

