

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X220

Artikelnummer	01400.240.220
Merk	-
UBB	950351940420
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409492
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	220
P	3
s	36

