

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X80

Artikelnummer	01400.270.080
Merk	-
UBB	950351197260
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409577
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

