FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X110

Artikelnummer	01400.270.110
Merk	-
UBB	950351197591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409607
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	110
P	3
s	41

