

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X200

Artikelnummer 01400.270.200

Merk -

UBB 500644660010

UNSPSC 31161620

EAN 8717077014893

PKG. van 1 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte
(tap-)bouten met
ISO-metrisch
passende
schroefdraad worden
vervaardigd met
tolerantieklasse 6az
(ondermaats) vóór
het verzinken.Na het
verzinken passen zij
in standaard moeren
en tapgaten met
tolerantieklasse
6H.ISO metrisch

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	200
P	3
s	41

