

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X120

Artikelnummer	01400.300.120
Merk	-
UBB	950351198417
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409690
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

