FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X110

Artikelnummer	01400.360.110
Merk	-
UBB	954351241441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409843
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	110
P	4
s	55

