

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X180

Artikelnummer	01400.360.180
Merk	-
UBB	954351241854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409881
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L > 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	180
P	4
s	55

