


Constructiebout met moer EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 ISO metrisch M20X85



Artikel nummer	01405.200.085
Merk	-
UBB	500613361244
UNSPSC	31161620
EAN	8715494428200
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L)	85
Remarks	Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	ISO metrisch
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad


Standaarden

ISO	4014/4032
EN	15048

Technische specificatie

m (max.)	18
s	30
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	52
k	12.5

Technische tekening



P 2.50

b (min.): L>200mm 65

ULCOURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS